

LOCTITE**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 511_DIER**

Bestelldaten

Bestellnummer	083321 511_DIER
GTIN	4058093009192
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Geeignet für Metallgewinde bis M80 / R3.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 / 083392 reinigen.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Herstellerbezeichnung: 511

Farbe Dichtmittel: weiß

minimales Losbrechmoment: 6 N·m

Temperaturbereich: -55 - 150 °C

für Gewindegröße M bis: M80

für Gewindegröße Zoll: 3 Zoll

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE® 511
für Gewindegröße M bis	M80
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Festigkeit für Demontage	niedrig
minimales Losbrechmoment	6 Nm
Temperaturbereich	-55 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Form	Paste
Anwendung	dichten
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Füllmenge	50 ml
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Farbe	weiß
Produktnamensattribut	50 ml
Füllflüssigkeit	50 ml
Produktart	Dichtmittel