

 Mahr**Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412733 300
GTIN	4059192058302
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Ohne Tiefenmaß.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Technische Beschreibung**

Norm	ISO 13385
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	64 mm
Kalibrierung	A1
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 300 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

## Zubehör

Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032