



LED-Maschinenleuchte flach, Typ: 305 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	081436 305
GTIN	4260131236068
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im **Aluminiumgehäuse** und einer satinierten Acrylscheibe für eine **homogene 160 Grad Ausleuchtung**.

- **Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.**
- **Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

IP-Schutzart: IP 67

Lichtleistung: 12 W

Lichtstrom: 1200 lm

Energieeffizienzklasse: A

Gesamtbreite: 40 mm

Gesamthöhe: 15 mm

Technische Beschreibung

Lichtleistung	12 W
Lichtstrom	1200 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Energieeffizienzklasse	A
Gesamthöhe	15 mm

ATEX-Zone	keine
Gesamtbreite	40 mm
IP-Schutzart	IP 67