

HOLEX**Fächerschleifwalze M14 Vlies/Gewebe, Ø 100x50 mm, Körnungsvergleich: 80CRS****Bestelldaten**

Bestellnummer	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmig angeordnete Lamellen um die Achse des Werkzeuges. **M14 Direktaufnahme.**
Kombination aus **Schleifgewebe und Vlies.**

Verwendung:

Entfernen von Kratzern, Aufbringen einer Strichmattierung.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	2800 min ⁻¹
Körnungsvergleich	80
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Gewinde	M14

Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	50 mm
Produktnameattribut	Ø 100×50 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	30 m/s
Produktart	Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		