



## Fächerschleifwalze Vlies (A) / Gewebe (A), Ø 100×50 mm, Körnungsvergleich: 80CRS



### Bestelldaten

Bestellnummer	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Artikelklasse	52E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Kombination aus **Schleifgewebe und Vlies**.

#### Verwendung:

Schleifergebnis ähnlich Schleifleinen Korn 80 / 120, auch zum **Entfernen von Kratzern** oder zum **Aufbringen einer Strichmattierung**.

#### Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

### Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	80
empfohlene Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	50 mm
Produktnameattribut	Ø 100x50 mm
Produktart	Vlies-Fächerschleifwalze

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		