



## LED-Maschinenleuchte flach, Typ: 560 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	081436 560
GTIN	4260131236051
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im **Aluminiumgehäuse** und einer satinierten Acrylscheibe für eine **homogene 160 Grad Ausleuchtung**.

- **Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.**
- **Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

IP-Schutzart: IP 67

Lichtleistung: 25 W

Lichtstrom: 2400 lm

Energieeffizienzklasse: A

Gesamtbreite: 50 mm

Gesamthöhe: 15 mm

### Technische Beschreibung

Lichtleistung	25 W
Lichtstrom	2400 lm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamthöhe	15 mm

Gesamtbreite	50 mm
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 67