



Metallsägebogen 317 mit Bimetallblatt 24 Zähne



Bestelldaten

Bestellnummer	580700
GTIN	7311518240936
Artikelklasse	58Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Metallsägebogen **mit maximal 750 N (75 kp) Blattspannung** und komfortabler Handhabung. Alternative Blattbefestigung bei 90° für bündige Schnitte. Gesamtlänge 425 mm. Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Lieferumfang:

Inklusive SANDFLEX® Bimetall-Handsägeblatt Nr. 582900.

Technische Beschreibung

Zähne pro Zoll	24
Blattlänge	300 mm
Produktart	Metallsägebogen

Zubehör

Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall	582850
Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall	582920
Handsägeblatt einseitigSANDFLEX®, Bimetall	582900