

Garant**Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt, Schlüsselweiten: 17X19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, beidseitig mit besonders leichtgängigen, stabilen Ringknarren. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe h_1	10,7 mm
Schlüsselweite s_2	19 mm
maximaler Ring-Ø D1	34,5 mm
Schlüsselweite s_1	17 mm
maximale Ringhöhe h_2	11,2 mm
ganze Länge L	230 mm
maximaler Ring-Ø D2	35,6 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	5
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Adapter für Ratschenringschlüssel Typ 3	614850 3
---	----------