

Garant
Zentrierbohrer HSS-E lang A, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 2,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	111290 2,5
GTIN	4045197884572
Artikelklasse	11A

Beschreibung
Ausführung:

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.
Spiralgenutet, überlanger Schaft, ähnlich DIN 333-A.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
für Werkstück-Ø	20 – 30 mm
Nenn-Ø D _c	2,5 mm
Schafttoleranz	h7
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Typ	A
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	60 Grad
Schneidrichtung	rechts

Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	8 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		