

Garant**Handsägeblatt einseitig Bimetall progressiv****Bestelldaten**

Bestellnummer	582500
GTIN	4045197699183
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Sägeblatt mit höchster Schneidleistung und Standzeit. Aus **Bimetall** = Zähne aus HSS, gehärtet, Rücken aus hochflexiblem Federstahl. **Unzerbrechlich – Sicherheit am Arbeitsplatz!**

Aus **Bimetall** mit **progressiver Zahnung 32 – 24 – 18 Zähne**. Leichtes Ansägen, kein Flattern bei dünnem Material (32 Zähne), hohe Zerspanungsleistung durch grobe Zahnteilung (18 Zähne), **universell einsetzbar** bei hoher Standzeit und Wirtschaftlichkeit.

Abmessung: 300×13×0,65 mm.

Hinweis:

Maschinensägeblätter finden Sie unter Nr. 171000 / 171150.

Blattlänge: 300 mm

Zähne pro Zoll: 32 – 24 – 18

Technische Beschreibung

Zähne pro Zoll	32 – 24 – 18
Blattstärke	0,65 mm
Blattlänge	300 mm
Blatthöhe	13 mm
Produktart	Bogensägeblatt