

FLUKE.

Strommesszange, Typ: 323**Bestelldaten**

Bestellnummer	473290 323
GTIN	095969623742
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design. Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie zur Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen.

Norm:**EN 61010-1****Lieferumfang:**

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche. Batterien 2x Nr. 081561 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

Widerstand	0,1 Ω – 4000 Ω
Anzeigeumfang	4000
Gleichspannung DC	0,1 V – 600 V
Wechselspannung AC	0,1 V – 600 V
Speicherfunktion	HOLD

Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Überspannungskategorie	CAT IV 300 V
maximale Zangenöffnung	30 mm
Messverfahren	TRUE RMS (AC)
Wechselstrom AC	0,1 A – 400 A
Grundgenauigkeit	2 %
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

Dienstleistungen

KalibrierungStromzange Typ D	027050 D
DAkKS-KalibrierungStromzange Typ D	027060 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------