



Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 21X24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	615000 21X24
GTIN	4018754021048
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 615600

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	330 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	32 mm
Schlüsselweite ₂	24 mm

Schlüsselweite s_1	21 mm
maximaler Ring- \emptyset D_2 max	35 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel