

FLUKE.

Strommesszange, Typ: 325**Bestelldaten**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 473290 325 |
| GTIN | 095969623766 |
| Artikelklasse | 47H |

Beschreibung**Ausführung:**

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design. Zusätzlich Temperaturmessung, Frequenzmessung, Min/Max Funktion und Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie zur Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen.

Norm:**EN 61010-1****Lieferumfang:**

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche. Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Wechselspannung AC | 0,1 V – 600 V |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V |
| Überspannungskategorie | CAT IV 300 V |
| maximale Zangenöffnung | 30 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Kapazität | 100,0 µF bis 1000 µF |
| Gleichspannung DC | 0,1 V – 600 V |
| Messverfahren | TRUE RMS (AC) |
| Gleichstrom DC | 0,1 A – 400 A |
| Frequenz | 5 Hz – 500 Hz |
| Anzeigeumfang | 4000 |
| Wechselstrom AC | 0,1 A – 400 A |
| Speicherfunktion | HOLD, MAX/MIN |
| Grundgenauigkeit | 2 % |
| Widerstand | 0,1 Ω – 40 kΩ |
| Kontaktmessung Temperatur | -10 - 400 °C |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Stromversorgung | 2× 081561 LR3 |
| Norm | EN 61010-1 |
| Kalibrierung | I4 |
| Produktart | Stromzange |

Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| DAkKS-Kalibrierung Stromzange Typ D | 027060 D |
| Kalibrierung Stromzange Typ D | 027050 D |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|