



Innengewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 283 (ISO 13), M20, Schaft-Vierkant: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	297185 20
GTIN	4045197885746
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrapp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab \varnothing	45 mm
Schaft-Vierkant	20 mm
Gesamtlänge	210 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel