



## Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 263 (ISO 11), M20, Schaft-Vierkant: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297145 25
GTIN	4045197885630
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

#### Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

#### Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab $\varnothing$	60 mm
Schneidenbreite	8 mm
Schaft-Vierkant	25 mm
maximale Einstechtiefe $t_{\max}$	20 mm
Gesamtlänge	250 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel