

**Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297030 25
GTIN	4045197885562
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.

M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite	6 mm
Schafthöhe h	25 mm
Gesamtlänge	140 mm
Schaftbreite b	16 mm
Schneidstoff	M20
Produktart	Drehmeißel