

KERN**Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 150Lkg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479600 150L
GTIN	4045761124738
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robuste Paketwaage für den Versand.**
- **Einfachste Bedienung über vier Tasten.**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Kabel.**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3Minuten.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

6 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Reproduzierbarkeit	50 g
Anzeigeeinheit Höhe	50 mm
Anzeigeeinheit Tiefe	110 mm
Abmessung Wägeplatte	550×550 mm
Nettogewicht	11 kg

Anzeigeeinheit Breite	215 mm
Ablesung	50 g
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	25 mm
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 150 kg	027700 150
DAkKS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 180	027710 180

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------