



Lastdynamometer Dynafor LLZ2, maximaler Wägebereich: 12,5 t



Bestelldaten

Bestellnummer	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitiges, robustes und zuverlässiges Lastdynamometer Dynafor LLZ2. Integrierte LCD-Anzeige mit guter Lesbarkeit. Schutz der Anzeige durch Verstärkung.

- **Abgeschrägte Ecken minimieren die Gefahr des Verhakens beim Hebevorgang.**
- **Sicherheitsfaktor > 4.**
- **Präzision und Rückverfolgbarkeit zertifiziert durch Justierungszertifikat. Genauigkeit 0,3%. Nachkalibrierbar.**
- **In allen Positionen einsetzbar. Schutzart IP65: Für den Einsatz im Freien geeignet. Konform nach CE und Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.**
- **Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C.**

Verwendung:

Zum Messen von Zugkräften (N) und hängender Massen (kg).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (2x AAA), Kalibrierbescheinigung, Transportkoffer.

IP-Schutzart: IP 65

Verpackung: Transportkoffer

Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

kleinster Wägebereich: 20 kg

Gehäuse Breite: 120,5 mm

Gehäuse Tiefe: 45 mm

Gehäuse Höhe: 277 mm

Technische Beschreibung

Gehäuse Breite	120,5 mm
maximaler Wägebereich	12500 kg
Gehäuse Höhe	277 mm
Gehäuse Tiefe	45 mm
kleinster Wägebereich	20 kg
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081556 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Ziffernhöhe	mm
Haltewert-Taste	
Herstellerbezeichnung	
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	
Batterie-Betriebsdauer	h
Stromversorgung	
IP-Schutzart	IP 65
Verpackung	Transportkoffer
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	