

**GECHTER****Hand-Kniehebelpresse, Typ: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	086760 5
GTIN	2050001743923
Artikelklasse	08V

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht.

**Verwendung:**

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035.

**Hinweis:**

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.

Druckleistung bei Hub kurz: 14 kN

Hublänge lang: 0 - 40 mm

Ausladung: 90 mm

Einbauhöhe: 70 - 195 mm

Aufnahmebohrung im Stößel: 10 H 7 mm

Tisch Breite: 180 mm

## Technische Beschreibung

Grundfläche Breite	180 mm
Hublänge lang	0 - 40 mm
Gewicht	20 kg
Aufnahmebohrung im Stößel	10 H 7 mm
Ausladung	90 mm
Höhe ohne Handhebel	420 mm
Grundfläche Tiefe	240 mm
T-Nute nach DIN 650	1 St. Gr. 10
Druckleistung bei Hub kurz	14 kN
Typ	5
Tisch Tiefe	110 mm
Tisch Breite	180 mm
Einbauhöhe	70 - 195 mm
Produktart	Kniehebelpresse