



Tool24 PickOne – Slavesystem, Anzahl Gesamtfächer: 640



Bestelldaten

Bestellnummer	979220 640
GTIN	4045197886071
Artikelklasse	9SA

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.

Das Mastersystem kann mit weiteren Slavesystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden. Maximale Anzahl Lagerplätze, ideal zur Ausgabe kleinvolumiger Artikel wie z.B. Wendeschneidplatten.

Lackierung:

Fronten lichtgrau RAL 7035, Korpus signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.

Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 1080 mm
Tiefe: 875 mm
Anzahl Fach A: 640
Gewicht: 275 kg

Technische Beschreibung

Breite	1080 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	875 mm
Gewicht	275 kg
Anzahl Fach A	640
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003