

GECHTER**Hand-Kniehebelpresse, Typ: 2,5****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086760 2,5 |
| GTIN | 2050000997099 |
| Artikelklasse | 08V |

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht.

Verwendung:

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.

Druckleistung bei Hub kurz: 8 kN

Hublänge lang: 0 - 42 mm

Ausladung: 90 mm

Einbauhöhe: 70 - 190 mm

Aufnahmebohrung im Stößel: 10 H 7 mm

Tisch Breite: 150 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Grundfläche Breite | 150 mm |
| Tisch Breite | 150 mm |
| Einbauhöhe | 70 - 190 mm |
| Druckleistung bei Hub kurz | 8 kN |
| Hublänge lang | 0 - 42 mm |
| Tisch Tiefe | 100 mm |
| T-Nute nach DIN 650 | 1 St. Gr. 10 |
| Aufnahmebohrung im Stößel | 10 H 7 mm |
| Höhe ohne Handhebel | 320 mm |
| Grundfläche Tiefe | 200 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Ausladung | 90 mm |
| Typ | 2,5 |
| Produktart | Kniehebelpresse |