



Sicherheitsschrank, Breite: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	981105 1200
GTIN	4045197886309
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Außenkorpus Stahlblech, Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten. Bodenabschlusschiene aus Edelstahl. Einlegeböden im 64-mm-Raster höhenverstellbar.

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür schließt bei max. 50 °C und Zu- und Abluftkanäle schließen bei 70 °C.

Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80.

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!).

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen).

Auffangwanne gemäß Stahlwannenrichtlinie (StaWaR, DiBt Berlin).

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Ausgestattet mit DOM-Steckeinsätzen (Schließenanlagenfähig).

Ausführung Werbetext:

- **Außenkorpus Stahlblech, Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten.**
- **Aufnahme von Fachböden im 64-mm-Raster höhenverstellbar.**
- **Im Brandfall automatische Selbstschließung.**
- **Mit Erdungs- und Abluftanschluss.**
- **Mit DOM-Steckeinsätzen (Schließenanlagenfähig).**
- **Abschließbar.**

Norm:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Isolierung nach DIN 4102.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Volumen Bodenauffangwanne	33 l
Nutztiefe	430 mm
Anzahl Fachboden	3
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Nutzhöhe	1700 mm
Tiefe	598 mm
Breite	1190 mm
Gewicht	505 kg
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Nutzbreite	1087 mm
Höhe	1935 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	75 kg
Höhenverstellung im Raster	64 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 min
Produktart	Sicherheitsschrank