

PfeidIngenieur

Hebel-Blechscherer, Modell: 1BR/5**Bestelldaten**

Bestellnummer	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Artikelklasse	76L

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

- **Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.**
- **Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.**
- **Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm² Zugfestigkeit.**

Technische Beschreibung

Schneidleistung Blechstärke	bis 5 mm
-----------------------------	----------

Gewicht	12 kg
Modell	1BR/5
Messerlänge unten	150 mm
Messerlänge oben	173 mm
Schneidleistung Rundstahl-Ø	bis 11 mm
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Ersatzmesser für Blech (Obermesser) Modell 1BR/5	769932 1BR/5
Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR/5	769931 1BR/5
Hebelsicherungsfeder passend für Modell 1BR5/2	769933 1BR5/2
Ersatzmesser für Blech (Untermesser) Modell 1BR/5	769934 1BR/5