


STARCKE®**Papier-Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 6fach + 1, Ø 150 mm, Körnung: 320****Bestelldaten**

Bestellnummer	567775 320
GTIN	4002748778230
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier, Korn 40 bis 180) bzw. Starcke 544 C3K (Korn 240 – 800, Stearat beschichtet) mit **hoher Festigkeit und dichter Streuung**.

Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korund (A).

Die **Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und selbsthaftend** für schnellen Scheibenwechsel.

Mit 6-fach-Lochung für Atlas Copco Schleifer RO150 (Nr. 073700-150), für Bosch, Metabo etc.

Verwendung:

Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe, Holz, Kunststoff.

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567885 / 567990. Maximale Umfangsgeschwindigkeit **40m/s**.

Technische Beschreibung

Körnung	320
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	7
Antriebsmaschine	Exzentrerschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150
PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150