



Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: M12ICAV



Bestelldaten

Bestellnummer	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.

- **89 mm / 3,5 Zoll abnehmbares Wireless Farb-LCD-Display.**
- **Audio-, Video- und Foto-Funktion, digitaler Zoom von 100 – 400 %.**
- **Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich.**
- **Wasserdichter Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung.**
- **Flexibles, wasserdichtes 274 cm langes Kamerakabel.**
- **Digitaler Zoom für besseres Erkennen der Details.**

Lieferumfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 2740 mm, 8 GB SD-Karte, Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Displaygröße	3,5 Zoll
Displayauflösung	320×240 px
Akkuspannung	12 V

Herstellerbezeichnung	M12 ICAV3-9
Kamerakopf Ø	12,4 mm
Akkukapazität	2 Ah
Länge Kamerakabel	2740 mm
Gewicht	0,72 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Endoskop