

MIRKA**Klett-Schleifscheibe ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	567804 120
GTIN	6416868219999
Artikelklasse	56M

Beschreibung**Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in **netzartiger Struktur** mit tausendfacher Lochung.

ABRANET® ACE mit optimiertem Schleifnetz und **Keramikkorn (CER)** bietet hervorragende Schleifleistung und **erhöhte Standzeit**.

Vorteil:

- **Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.**
- **Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).**
- **Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.**
- **Hohe Effektivität – die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.**

Verwendung:

Ideal für Anwendungen auf **sehr harten Werkstoffen** wie z. B. UV-Lacke, Primer, Hartholz, gute Eignung auch auf Stahlwerkstoffen.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Scheiben-Ø	150 mm

Serie	ABRANET® ACE
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Antriebsmaschine	Exzentrerschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150
PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150