

Garant**Tellerbürste Keramikkorn (CER), Ø 144 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	575038 120
GTIN	4045197892799
Artikelklasse	51P

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).

Tellerbürsten mit **sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz)** fest im Kunststoffteller vergossen. **Hohe Formstabilität** dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.

Nylonborsten mit **Keramik-Kornanteil**. Aggressivere Schleifwirkung.

Vorteil:

- **Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.**
- **Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.**
- **Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.**
- **Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.**
- **Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Auf **CNC-Bearbeitungszentren** und im **Robotereinsatz**, bevorzugt im **Nassschliff** mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises **Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten** nach dem Fräsen, **Oberflächenfinish** von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	120
Borstenstärke	1,1 mm
Vorschub	4500 - 8000 mm/min
Zustellung	0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm
Produktnameattribut	Ø 144 mm
Bürsten-Ø D ₁	144 mm
Teller-Ø D ₂	150 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Arbeitsfläche-Ø	144 mm
Bohrungs-Ø d ₁	32 mit Nut mm
Besatzlänge H ₁	43 mm
empfohlene Drehzahl	1000 - 1200 min ⁻¹
maximale Drehzahl	2500 min ⁻¹
Produktart	Tellerbürste

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Anzugschraubemitt Innenkühlung für Dorn-Ø 32 mm

575096 32