



## Werkstattprüfgerät SENSOTORK®, maximales Drehmoment: 20N·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	654250 20
GTIN	4018754181148
Artikelklasse	63B

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Kompaktes Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel.

Flexible Erweiterung durch austauschbare Messwertaufnehmer möglich. Hohe Genauigkeit durch flache Messwertaufnehmer (geringe Querkräfte) mit Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer (die Anzeigenabweichung vom Messwert beträgt  $\pm 0,25\%$  im Bereich von 20 % – 100 % des Nennwertes;  $\pm 0,5\%$  im Bereich von 10 % – 20 % des Nennwertes und  $\pm 1\%$  im Bereich von 2 % – 10 % des Nennwertes).

Große Sicherheit durch zusätzliche Anzeige des tatsächlich gezogenen Drehmomentes bei auslösenden Drehmomentschlüsseln.

#### Lieferumfang:

Inklusive Messwertaufnehmer, Halterung, Anzeigegerät, Stativ zu Anzeigegerät, Spiralkabel, Netzteil mit Anschlusskabel 1,5 m, Befestigungssatz für waagrechte und senkrechte Prüfposition.

### Technische Beschreibung

Abmessung $h_2$	215 mm
Abmessung $h_1$	79 mm
maximales Drehmoment	20 Nm

Abmessung b	180 mm
Abmessung l	180 mm
Gewicht	6,2 kg
Vierkant-Aufnahme	1/4 Zoll
Messbereich	0,4 – 20 Nm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4
Produktart	Kalibrier- und Justiereinrichtung

## Dienstleistungen

Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 N·m	020140 400/2
DAkkS-Kalibrierung beidseitig Drehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 0,1-1100/2 N·m	020150 0,1-1100/2

## Zubehör

Messwertaufnehmer maximales Drehmoment 20 N·m	654255 20
---	-----------