

LENOX **Hartmetall-Lochsäge, Durchmesser: 25 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	589060 25
GTIN	082472302165
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückte Zähne mit hoher Standzeit.

Verwendung:

Zum Bearbeiten von **faserverstärkten Kunststoffen (GFK / CFK)**, Gipsplatten, Beton, Sandwichmaterialien, Hartholz. **Varioverzahnung 3 / 4 Zähne pro Zoll**, maximale Schnitttiefe für alle Größen **38 mm**. Schläge und Stöße auf Hartmetallschneiden können zu Absplitterungen führen.

Hinweis:

Diamantlochsägen zur Bearbeitung von Glas, Fliesen, Keramik etc. sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Durchmesser	25 mm
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Aufnahmeschaft Typ 30	589310 30
Schnellwechsel-Aufnahmeschaft Typ 30	589314 30
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589430 6KT
Zentrierbohrer HM-bestückt Typ 6KT	589432 6KT