




Diamant-Schleifteller PREMIUM*** für Stein, Scheiben-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569640 125
GTIN	9003173483879
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Robuster schlanker Stahlteller mit aufgelöteten Diamantsegmenten, die in einem Spezialmaterial eingebettet sind. Hohe **Abtragsleistung, extreme Lebensdauer** und **vibrationsarmer Lauf** (saubere Oberflächen), für Trockenschliff.

Verwendung:

Zum Schleifen, Begradigen, Glätten von Gestein und Beton auf Winkelschleifern. Optimale Drehzahl 10000 – 12000 min⁻¹. Maximale Drehzahl 15000 min⁻¹.

Werkstoff:

Geeignet für Beton.

Technische Beschreibung

Trägerkörper	Stahlteller
Formbeschreibung	flach
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Antriebsmaschine	Winkelschleifer

empfohlene Drehzahl	10000 - 12000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Produktart	Schleifteller