

**HOLEX****Fächerschleifwalze Vlies wellenförmig, Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	568480 180
GTIN	4045197526779
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

**Sinusförmig gelegtes Schleifvlies** ohne geschnittene Kante. Mit Normalkorund (A) durchsetzt.

**Verwendung:**

Zum ansatzfreien **Mattieren** und **Polieren**.

**Hinweis:**

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schleifmittelunterlage	Reinigungsvlies
empfohlene Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>
Körnungsvergleich	180
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm

Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Vlies-Fächerschleifwalze

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		