

3M**Minischleifband Ø 90×100 mm, 237AA, Körnung: 120**

Bestelldaten

Bestellnummer	568550 120
GTIN	4001895606366
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Minibänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert **bestes Finish bei höchster Standzeit**. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Schleifmittelkurzzeichen: A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

3M-Körnungsbezeichnung: A160

Technische Beschreibung

Schleifband-Ø	90 mm
Körnung	120
3M-Körnungsbezeichnung	A160
Schleifband Breite	100 mm
Antriebsmaschine	

Kornstruktur	
maximale Drehzahl	min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	237AA
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
schleifaktive, kühlende Beschichtung	
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittel	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlene Drehzahl	min ⁻¹
Produktart	

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
------------------------------------	-------------