



Messwertgeber „FMT“, maximales Drehmoment: 150N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654350 150
GTIN	5060922233035
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).**
- **Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).**

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschraubern. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	150 Nm
Messbereich	7,5 - 150 Nm
Vierkant-Aufnahme	3/8 Zoll
Vierkant-Aufnahme	1/2 Zoll
Kalibrierung	O4
Anzugrichtung	Rechtsanzug

Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Drehmomentprüfgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 400	020120 400
DAkS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 1000	020130 1000
DAkS-Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 1000/2 N·m	020150 1000/2

Zubehör

Schraubfallsimulator maximales Drehmoment 150 N·m	654352 150
---	------------