



Fächerschleifwalze Gewebe (A), Ø 100×100 mm, Körnung: 80



Bestelldaten

Bestellnummer	568465 80
GTIN	4045197526670
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung des Schleifgewebes um die Achse der Schleifwalze. Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Verwendung:

Zum **Entrosten, Entzundern, Entgraten** und für den Längsschliff.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

Körnung	80
empfohlene Drehzahl	3700 min ⁻¹
Schleifmittelunterlage	Gewebe
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm

Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		