

**Feinschleifwalze (SiC), Ø 100×100 mm, Körnung: 24****Bestelldaten**

Bestellnummer	568485 24
GTIN	4027497488308
Artikelklasse	53L

Beschreibung**Ausführung:**

Elastische Polyurethan-Schleifwalze (PU) mit SiC-Schleifkorn durchsetzt. Abmessung Ø **100×100 mm**, Bohrungs-Ø 19 mm mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Zum Ausschleifen von Kratzern, Nachbearbeiten von Schweißnähten. Erzeugt einen **glänzenden Längsschliff**. Sehr hohe Standzeit, kantenstabil.
Auch für den Nassschliff mit pH-neutralem Kühlmittel geeignet.

Technische Beschreibung

Körnung	24
Bindungshärtegrad Beschreibung	mittel
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm
empfohlene Drehzahl	900 - 1200 min ⁻¹
Produktart	Schleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
Hartmetall (HM)	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		