

**Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 50×40×16****Bestelldaten**

Bestellnummer	595051
GTIN	9003176647469
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:****Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.****Verwendung:**

Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

Spezifikation:**97A802I5V112 Steel universal.****Technische Beschreibung**

Schleifverfahren	Innenrund
Schleifmittel	Hochleistungs-Spezialkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	97A802I5V112 Steel universal
Form	5
Scheiben-Ø D	50 mm
Scheibenbreite T	40 mm

Produktnameattribut	50×40×16
Bohrungs-Ø H	16 mm
Aussparungs-Ø P	30 mm
Aussparungstiefe F 1	13 mm
Produktart	Innenrund-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		