

Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 32×32×10



Bestelldaten

Bestellnummer	595034		
GTIN	9003176647421		
Artikelklasse	53Y		

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.

Verwendung:

Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

Spezifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Technische Beschreibung

Schleifverfahren	Innenrund		
Schleifmittel	Hochleistungs-Spezialkorund		
Schleifmittelkurzzeichen	Α		
Spezifikation	97A802I5V112 Steel universal		
Form	5		
Scheiben-Ø D	32 mm		

Scheibenbreite T	32 mm		
Produktnamensattribut	32×32×10		
Bohrungs-Ø H	10 mm		
Aussparungs-Ø P	18 mm		
Aussparungstiefe F 1	16 mm		
Produktart	Innenrund-Schleifscheibe		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		