

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 125X23mm



Bestelldaten

Bestellnummer	570100 125X23
GTIN	4017359004616
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Bürsten-Ø D ₁	125 mm
Besatzlänge H ₁	27 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bürstenbreite	20 mm
Bohrungs-Ø d ₁	40 mm

Produktart

Rundbürste