

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Nylonborsten 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
100X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte **Nylonborsten ohne Schleifmittelzusatz.****Verwendung:**Auf Kreis- und Bandsägemaschinen zur **Spankammerreinigung** und Verhinderung von Aufbauschneiden.**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	21 mm
Bürstenbreite	12 mm
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm

Besatzmaterial	Nylonborsten
Borstenstärke	0,5 mm
Produktart	Rundbürste