

**Ring-Maulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613700 9
GTIN	4045197159465
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 120 mm

maximale Maulhöhe h₁: 4,5 mm

maximale Ringhöhe h_{2 max}: 8 mm

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	120 mm
Schlüsselweite	9 mm
maximale Maulhöhe h ₁	4,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$

8 mm

Ringstellung

15 Grad