



Diamant-Trennscheibe PREMIUM*** Fliesen, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569750 230
GTIN	9003176396350
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreundige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Fliesenscheibe mit durchgehendem Schneidrand, Scheibenbreite **1,2 mm** (Ø 115) und **1,6 mm** (Ø 230), sehr schnittfreudig, 10 mm Belaghöhe. Speziell für Fliesen und Granitplatten.

Fliesenscheibe mit durchgehendem Schneidrand, Scheibenbreite **1,6 mm** (Ø 230), sehr schnittfreudig, 10 mm Belaghöhe. Speziell für Fliesen und Granitplatten.

Ausführung Werbetext:

Diamant-Trennscheiben für **Trocken- und Nassschnitt**. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

Sehr schnittfreudige Diamant-Trennscheibe für **Fliesen und Granitplatten**.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Werkstoff:

Optimiert für: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Schleifbelag Höhe	10 mm
Scheibenbreite	1,6 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	230 mm
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe