

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Entgrat-Rundbürste mikroabrasiv 1,1 mm, SiC 120, Bürsten-Ø  
D1×Besatzbreite L1: 250X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.  
Gewellte hochfeste **Schleifnylon-Borsten**.

**Verwendung:**

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten.  
Flexible Schleifborsten zum gleichmäßigen Entgraten und Abrunden von Kanten sowie zur Oberflächenbearbeitung.

**Hinweis:**

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
maximale Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>

Bürstenbreite	58 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	50 mm
Besatzmaterial	Siliciumcarbid durchsetzt
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Borstenstärke	1,1 mm
Antriebsmaschine	Tischentgratmaschine
Produktart	Rundbürste