

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Messingdraht 0,15 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
80X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.

Für die Bearbeitung von Messing, Kupfer, Leichtmetall etc. Zum Polieren, Feinbürsten usw.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Reduzierring-Ø	8 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	10000 min ⁻¹
Bürstenbreite	24 mm

Bohrungs- \varnothing d ₁	20 mm
Produktart	Rundbürste