

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: C800****Bestelldaten**

Bestellnummer	596350 C800
GTIN	9003170520874
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Elastisch gebundene Abziehscheiben**, sehr weich. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 25 m/s.

**Verwendung:**

Zum Abziehen von Schneiden, Polieren, Effektschleifen und feine Entgratarbeiten. Der Spannflanschdurchmesser muss mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

**Spezifikation:**

**PU-gebundenes Siliciumcarbid.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	800
Feinheitsgrad	extra fein
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

maximale Umfangsgeschwindigkeit	25 m/s
Spezifikation	PU-gebundenes Siliciumcarbid
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnamensattribut	175×25×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

---

## Zubehör

Reduzieringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm	596000 51
---	-----------