



## Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: SK80



### Bestelldaten

Bestellnummer	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Artikelklasse	53Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Topfschleifscheibe mit: **Sinterkorund. Spezifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

#### Vorteil:

**Mit umfangseitiger Kunstharztränkung** für erhöhte Kantenstabilität.

#### Verwendung:

**Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc.** Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.

### Technische Beschreibung

Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittel	Sinterkorund
Spezifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Form	6
Scheiben-Ø D	80 mm

Scheibenbreite T	40 mm
Produktnameattribut	80×40×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Wandstärke W	6 mm
Bodenstärke E	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe