



## Glattwalzwerkzeug G, MK2, Ø D: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	291559 20
GTIN	4060491000879
Artikelklasse	29F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.  
Stufenlose Einstellung in  $\mu\text{m}$  (Verstellbereich von  $-0,05\text{ mm}$  bis  $+0,1\text{ mm}$ ).

#### Vorteil:

**Speziell für die Serienfertigung.** Maximale Produktivität durch **Vorschübe** von  $0,05\text{ mm}$  –  $0,3\text{ mm}$  **pro Rolle**.

Oberflächengüte  $R_z < 1\ \mu\text{m}$  möglich.

Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

#### Verwendung:

- **Zur mechanischen Oberflächenveredelung.**
- **Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von  $1400\text{ N/mm}^2$  und einer Härte von bis zu 45 HRC.**
- **Bearbeitung im Rechtslauf.**
- **Bis Toleranzklasse IT8.**
- **Für Bohrungen bis  $\varnothing 49\text{ mm}$ .**

#### Hinweis:

Ab  $\varnothing 10\text{ mm}$  optional mit Innenkühlung lieferbar.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$	35 mm
Verstellbereich	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$
Anzahl Rollen	5
Nenn-Ø $D$	20 mm

Nutzlänge $L_N$	50 mm
Auskraglänge $L_A$	128 mm
Schaftaufnahme Typ	MK2
Produktart	Glattwalzwerkzeug