




Diamant-Abrichter zylindrisch, Diamantgewicht: 1,5kt



Bestelldaten

Bestellnummer	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als **Einweg**-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.) Einweg-**Einkorndiamant**-Abrichter.

Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme. Für gerade, **leicht konkave und konvexe** Schleifscheibenprofile zum Außenrund-, Flach-, **Innenrund- und Spitzenlosschleifen**. Unbedingt auf entsprechende Einbaulage achten (Neigung 3° bis 15° zum Schleifscheibenzentrum für beide Achsrichtungen). Für gleichmäßigen Verschleiß den Abrichter in regelmäßigen Zeitabständen im Halter um 90° drehen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	70 mm
Diamantgewicht	1,5 kt
Abrichtertyp	Einkorn
für Schleifscheibenabmessung	Ø400×100 – Ø800×50 mm
Kopf-Ø D ₁	10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Handabrichter

