

Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 120408, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung: G



Bestelldaten

Bestellnummer	265424 G		
GTIN	4045197895578		
Artikelklasse	21H		

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung. Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: BU7220

Schnitttiefe a_p: 0,03 - 0,12 mm Vorschub f: 0,04 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Schneidkantenausführung: G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U		
Schnitttiefe a _p	0,03 - 0,12 mm		
Eckenradius	0,8 mm		
Sorte	BU7220		



Schneidstoff	CBN		
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 160 m/min		
Schneidkantenausführung	G		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Schnittbedingung	leicht unterbrochen		
Schnittbedingung	stark unterbrochen		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten		
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 120408		
Anzahl Wechsel/Schneiden	2		
Produktnamensattribut	BU7220		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		