Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TCGW 110202, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung: G

Bestelldaten

Bestellnummer	265445 G
GTIN	4045197895646
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Ausführung:
3-Schneiden-Bestückung.
Sorte: BU7220
Schneidkantenausführung: G
Schnitttiefe a_p: 0,03 - 0,12 mm
Vorschub f: 0,04 - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidkantenausführung	G
Sorte	BU7220
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U

Schneidstoff	CBN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCGW 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		