

HOLEX**Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713595 200
GTIN	4045197887412
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:**DIN ISO 5745****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Backenlänge	73 mm
ganze Länge	200 mm
Maulform	oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet

Oberfläche	blank
Produktart	Multifunktionszange